



DICA TÉCNICA ZEN #47

DIFERENÇA ENTRE IMPULSORES 0837 E 0482




Os impulsores 0837 e 0482 são semelhantes em suas medidas porém há diferenças na força da mola. Confira no desenho:

0837



DETALHE DA MOLA




Dimensões

Nº de dentes (T)	9
Diâmetro externo pinhão (G)	25.8
Comprimento total (L)	58.5
Nº de estrias (SPL)	10
Ø da bucha (ID)	12
Ø externo (D)	46.5
Sentido de rotação (CW)	Horário
Família (FAM)	84

0482



DETALHE DA MOLA



Dimensões

Nº de dentes (T)	9
Diâmetro externo pinhão (G)	25.8
Comprimento total (L)	58.5
Nº de estrias (SPL)	10
Ø da bucha (ID)	12
Ø externo (D)	46.3
Sentido de rotação (CW)	Horário
Família (FAM)	84

• Não é possível aplicar um pelo outro, pois a força da mola do impulsor 0482 é maior do que a do impulsor 0837.